

**SAK-serien  
QB 25/6.5/11.5 SAKR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Klippon® Connect med kläbygelteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med kläbygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	QB 25/6.5/11.5 SAKR
Art.nr.	<a href="#">0134000000</a>
Artikelbeteckning	SAK-serien, Överkoppling, för rörlig överkopplingskena, Antal poler: 25
GTIN (EAN)	4008190118945
Frp	20 Stück

**SAK-serien**  
**QB 25/6.5/11.5 SAKR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	0,9 mm	Byggbredd (tum)	0,035 inch
Höjd	158,6 mm	Bygghöjd (tum)	6,244 inch
Djup	13,24 mm	Byggdjup (tum)	0,521 inch
Nettovikt	7,852 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

**Materialdata**

Material	Cu Zn	Färgkod	grå
----------	-------	---------	-----

**Mått**

Delning i mm (P)	6,5 mm
------------------	--------

**Systemparametrar**

Utförande	för rörlig överkopplingskena
-----------	------------------------------

**Ytterligare tekniska data**

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---------	---------------------	---------------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
-----------------------	---