

SAK-serien
STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Klippon® Connect med klämygelteknik

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	STB 17/D6/4/M4 SAKC10
Art.nr.	0147100000
Artikelbeteckning	SAK-serien, mätthylsa
GTIN (EAN)	4008190183042
Frp	50 Stück

SAK-serien
STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data
Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Nettovikt	2,59 g	Diameter	6 mm

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Materialdata

Material	Koppar - zink	Yta	förzinkad
Färgkod	grå		

Mått

Ytterdiameter	6 mm	Diameter	6 mm
Insticksdjup	15,5 mm		

Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP