

**Anslutningselement  
H2,5/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



För ledare på 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10 E-Cu)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | H2,5/12                    |
| Art.nr.           | <a href="#">0186100000</a> |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, oisolerad, 12 mm |
| GTIN (EAN)        | 4008190172954              |
| Frp               | 1 000 Stück                |
| Förpackning       | lös                        |

## Anslutningselement H2,5/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 12 mm   | Byggbredd (tum) | 0,472 inch |
| Nettovikt | 0,113 g |                 |            |

### Tekniska data

|           |           |
|-----------|-----------|
| Utförande | oisolerad |
|-----------|-----------|

### Ändhylsor

|                   |                     |                            |        |
|-------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| Avisoleringslängd | 12 mm               | Kontaktytans diameter (D1) | 2,2 mm |
| Kragdiameter (D2) | 3,4 mm              | L1 i mm                    | 12 mm  |
| Ledardiameter     | 2,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, AWG, max    | AWG 14 |

### Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### Godkännanden

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Downloads

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                     |

**Anslutningselement  
H2,5/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Bildliknande**