

**Tillbehör
ZS 2.3/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Ledningsdragning för ström- och
spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZS 2.3/4
Art.nr.	0249600000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Skarvstickpropp
GTIN (EAN)	4008190022785
Frp	20 Stück

**Tillbehör
ZS 2.3/4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	6,5 mm	Byggbredd (tum)	0,256 inch
Höjd	6,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,256 inch
Djup	38,1 mm	Byggdjup (tum)	1,5 inch
Nettovikt	2,739 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning max. 100 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp Stickanslutning

Materialdata

Material	Polyamid 66	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Systemparametrar

Utförande Skarvstickpropp

ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
Monteringstyp	instucken		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002255	ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-11-48
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
Teknikuppgifter [EPLAN, WSCAD](#)