

**CableLine
CLI C 3-6 GE/SW 2 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI C ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm² till max. 70 mm².

Märkningarna är tryckta och klara för användning.

Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

Allmänna beställningsdata

Typ	CLI C 3-6 GE/SW 2 MP
Art.nr.	0253411508
Artikelbeteckning	CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190028145
Frp	20 Stück

CableLine
CLI C 3-6 GE/SW 2 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	11 mm	Byggbredd (tum)	0,433 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0,236 inch
Djup	17 mm	Byggdjup (tum)	0,669 inch
Nettovikt	0,72 g		

Allmänna data

Bredd	11 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	gul	Halogener	Ja
Isoleringsdiameter, max.	16 mm	Material	PVC, mjuk, utan kadmium
Materialfärg enligt motståndskod	4	Märkningsmetod	varmpräglad
Orientering av texten	vågrätt	Skrivna tecken	Tal
Temperaturområde för användning	-30...80 °C	Text	2
Textsfärg	svart	Typ av märkning	Standard
Utförande	MultiPack		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	70 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledarytterdiameter	8 - 16 mm
Ledarytterdiameter, max.	16 mm	Ledarytterdiameter, min.	8 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Meddelande om produktändring	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

CableLine CLI C 3-6 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar



Avbildning liknande