

**CableLine  
CLI C 3-6 GE/SW L MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI C &nbsp;ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm<sup>2</sup> till max. 70 mm<sup>2</sup>.

Märkningarna är tryckta och klara för användning.

Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ               | CLI C 3-6 GE/SW L MP                                           |
| Art.nr.           | <a href="#">0253411659</a>                                     |
| Artikelbeteckning | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, gul |
| GTIN (EAN)        | 4008190161392                                                  |
| Frp               | 20 Stück                                                       |

**CableLine  
CLI C 3-6 GE/SW L MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 11 mm  | Byggbredd (tum) | 0,433 inch |
| Höjd      | 6 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,236 inch |
| Djup      | 17 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,669 inch |
| Nettovikt | 0,72 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                  |             |                                |                         |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| Bredd                            | 11 mm       | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0                     |
| Färgkod                          | gul         | Halogener                      | Ja                      |
| Isoleringsdiameter, max.         | 16 mm       | Material                       | PVC, mjuk, utan kadmium |
| Materialfärg enligt motståndskod | 4           | Märkningsmetod                 | varmpräglad             |
| Orientering av texten            | vågrätt     | Skrivna tecken                 | Bokstav, stor           |
| Temperaturområde för användning  | -30...80 °C | Text                           | L                       |
| Textsfärg                        | svart       | Typ av märkning                | Standard                |
| Utförande                        | MultiPack   |                                |                         |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                    |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener                | Ja                 | Ledardiameter, max.      | 70 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 16 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 8 - 16 mm          |
| Ledarytterdiameter, max. | 16 mm              | Ledarytterdiameter, min. | 8 mm               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Meddelande om produktändring | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Teknikuppgifter              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |

### **CableLine** **CLI C 3-6 GE/SW L MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



Avbildning liknande