

**SAK-serien
QL 2 DLI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung liknande

Signalledningsdragning

Skräddarsydd och särskilt kompakt: med våra AIO-givar-/ställdonsplintar förlitar du dig på en applikationsoptimerad lösning för signalkabeldragning. Vi erbjuder dig även andra plintar med fjäder- och skruvanslutningsteknik för signalkabeldragning.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 2 DLI
Art.nr.	0297200000
Artikelbeteckning	SAK-serien, Överkopplingskena, för skruvbar överkoppling, Antal poler: 2
GTIN (EAN)	4008190057176
Frp	100 Stück

**SAK-serien
QL 2 DLI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	11,1 mm	Byggbredd (tum)	0,437 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0,157 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	0,19 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Materialdata

Material	Koppar	Yta	förtennad
Färgkod	grå		

Mått

Delning i mm (P)	6,1 mm
------------------	--------

Systemparametrar

Utförande	för skruvbar överkoppling
-----------	---------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter Data	STEP