

**SAK-serien  
QL 4 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Avbildning liknande

**Signalledningsdragning**

Skräddarsydd och särskilt kompakt: med våra AIO-givar-/ställdonsplintar förlitar du dig på en applikationsoptimerad lösning för signalkabeldragning. Vi erbjuder dig även andra plintar med fjäder- och skruvanslutningsteknik för signalkabeldragning.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	QL 4 DLI
Art.nr.	<a href="#">0297400000</a>
Artikelbeteckning	SAK-serien, Överkopplingskena, för skruvbar överkoppling, Antal poler: 4
GTIN (EAN)	4008190165482
Frp	50 Stück

**SAK-serien**  
**QL 4 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	23,3 mm	Byggbredd (tum)	0,917 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0,157 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	0,44 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

**Materialdata**

Material	Koppar	Yta	förtennad
Färgkod	grå		

**Mått**

Delning i mm (P)	6,1 mm
------------------	--------

**Systemparametrar**

Utförande	för skruvbar överkoppling
-----------	---------------------------

**Ytterligare tekniska data**

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>