

**Tillbehör  
SH 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Typ               | SH 1                                 |
| Art.nr.           | <a href="#">0299860000</a>           |
| Artikelbeteckning | Tillbehör, Skenhållare®, Polyamid 66 |
| GTIN (EAN)        | 4008190135133                        |
| Frp               | 20 Stück                             |

**Tillbehör  
SH 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 26 mm   | Byggbredd (tum) | 1,024 inch |
| Höjd      | 24,5 mm | Bygghöjd (tum)  | 0,965 inch |
| Djup      | 24 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,945 inch |
| Nettovikt | 2 g     |                 |            |

**Temperaturer**

|                                      |        |                                 |        |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max.      | 100 °C |                                 |        |

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

|                |        |
|----------------|--------|
| Anslutningstyp | övriga |
|----------------|--------|

**Materialdata**

|          |             |                                |            |
|----------|-------------|--------------------------------|------------|
| Material | Polyamid 66 | Yta                            | alla andra |
| Färgkod  | beige       | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2        |

**ytterligare tekniska data**

|                     |               |               |         |
|---------------------|---------------|---------------|---------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Monteringstyp | skruvad |
|---------------------|---------------|---------------|---------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000485    | ETIM 4.0   | EC000485    |
| ETIM 5.0   | EC000485    | ETIM 6.0   | EC001166    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-40-06-07 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>            |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                        |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                               |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">02961_SH_1_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a> |