SAK-serien
VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Avbildning liknande

Klippon® Connect med klämbygelteknik
Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5
Art.nr.	0300800000
Artikelbeteckning	SAK-serien, Distanshylsa, för rörlig överkopplingsskena, Antal poler:
GTIN (EAN)	4008190056179
Frp	50 Stück

SAK-serien
VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	5 mm	Bygghöjd (tum)	0,197 inch
Djup	12,5 mm	Byggdjup (tum)	0,492 inch
Nettovikt	1,04 g	Diameter	5,5 mm

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Materialdata

Material	Koppar	Färgkod	grå

Mått

Diameter	5,5 mm	Utskjutande mått TS 32	32,5 mm

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingsskena

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter Data	STEP