

## Anslutningselement H35,0/39 BE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

### Allmänna beställningsdata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Typ               | H35,0/39 BE                             |
| Art.nr.           | <a href="#">0317300000</a>              |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, isolerad, 28 mm, 25 mm, beige |
| GTIN (EAN)        | 4008190151294                           |
| Frp               | 50 Stück                                |
| Förpackning       | lös                                     |

**Anslutningselement  
H35,0/39 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 39 mm  | Byggbredd (tum) | 1,535 inch |
| Nettovikt | 1,75 g |                 |            |

**Tekniska data**

|           |          |
|-----------|----------|
| Utförande | isolerad |
|-----------|----------|

**Ändhylsor**

|                          |        |                            |                    |
|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| Avisoleringslängd        | 28 mm  | Kontaktytans diameter (D1) | 8,3 mm             |
| Kontaktytans längd (L2)  | 25 mm  | Kragdiameter (D2)          | 12,7 mm            |
| L1 i mm                  | 39 mm  | Ledardiameter              | 35 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, max  | AWG 2  | Metallkapseltjocklek (S1)  | 0,2 mm             |
| Tjocklek plastkrage (S2) | 0,4 mm | färgkod                    | Weidmüller         |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                     |