


**Bestyckningsmoduler
RSX LOETST. GSF 5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

På bestyckningsmodulerna RSX kan axiåla komponenter som till exempel motstånd, dioder och kondensatorer lödas in.

Beroende på utförandet kan upp till 8 komponenter lödas in i våra RSX-moduler.

Allmänna beställningsdata

Typ	RSX LOETST. GSF 5/5
Art.nr.	0329860000
Artikelbeteckning	Bestyckningsmodul, Antal signaler: 5
GTIN (EAN)	4008190179373
Frp	5 Stück

**Bestyckningsmoduler
RSX LOETST. GSF 5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	35 mm	Bygglängd (tum)	1,378 inch
Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2,756 inch
Höjd lägstbyggande	53 mm	Nettovikt	36 g

Temperaturer

Drifttemperatur, max	60 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Flatsiftsanslutning	Ledardiameter, entrådig max.	4 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm ²

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001419	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-24-22-04
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-24-22-04
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsTeknikuppgifter [WSCAD](#)

Datablad**Bestyckningsmoduler
RSX LOETST. GSF 5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar