

**SAK-serien
TW AKZ4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	TW AKZ4
Art.nr.	0348260000
Artikelbeteckning	SAK-serien, Skiljevägg, 0.6 mm, mörkbeige, Insatt mellan plintar
GTIN (EAN)	4008190128241
Frp	50 Stück

**SAK-serien
TW AKZ4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	0,6 mm	Byggbredd (tum)	0,024 inch
Höjd	47 mm	Bygghöjd (tum)	1,85 inch
Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
Nettovikt	0,992 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Systemparametrar

Utförande	Sektionsplatta
-----------	----------------

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Insatt mellan plintar	rastbar	Nej
---------------------	-----------------------	---------	-----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter Data	STEP