

**Anslutningselement  
H35,0/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



För ledare på 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)  
Material E-Cu, galvaniskt förtent  
Måttolerans enligt DIN 46228 del 1  
• Löst förpackade i plastpåse

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | H35,0/18                   |
| Art.nr.           | <a href="#">0368900000</a> |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, oisolerad, 18 mm |
| GTIN (EAN)        | 4008190145675              |
| Frp               | 100 Stück                  |
| Förpackning       | lös                        |

**Anslutningselement  
H35,0/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 18 mm  | Byggbredd (tum) | 0,709 inch |
| Nettovikt | 0,81 g |                 |            |

**Tekniska data**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Utförande | oisolerad |
|-----------|-----------|

**Ändhylsor**

|                   |                    |                            |        |
|-------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| Avisoleringslängd | 18 mm              | Kontaktytans diameter (D1) | 8,3 mm |
| Kragdiameter (D2) | 11 mm              | L1 i mm                    | 18 mm  |
| Ledardiameter     | 35 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, AWG, max    | AWG 2  |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                     |

**Datablad****Anslutningselement  
H35,0/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Bildliknande**