

**Tillbehör
G 20/6.30A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Klippon® Connect med klämygelteknik

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	G 20/6.30A/F
Art.nr.	043140000
Artikelbeteckning	Aktiva komponenter, Säkring
GTIN (EAN)	4008190086053
Frp	10 Stück

Tillbehör
G 20/6.30A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0,787 inch
Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Nettovikt	1,1 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Märkdata

Märkspänning	250 V	Märkström	6,3 A
--------------	-------	-----------	-------

Materialdata

Färgkod	ljusgrå
---------	---------

Säkringsinsatser

Egenskaper	snabb	Färgkod	ljusgrå
Märkbrytförmåga	1,5 kA	Säkringsinsats	G-Si. 5 x 20
Smältintegral	32 A ² s	Spänningsfall	130 mV
Ström	6,3 A	Uteffekt (@ 1,5 In)	2,6 W
Utförande	Säkringstillbehör		

Systemparametrar

Utförande	Säkringstillbehör
-----------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 4.0	EC000035
ETIM 5.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-90	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	WSCAD