

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
SFNS5 VKMU M5 SW15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Idealisk för energi-, process- och transportindustrin, utgör Klippon® STB kapslingsserie ett perfekt komplement till vår befintliga Klippon kapslingsportfölj. Kapslingar i denna serie är godkända enligt internationella standarder som t.ex. EN62208 och EN60079-0/7 (ATEX).

Egenskaper: .

- En högttemperaturbeständig tätning som standard – ökat temperaturområde –50 °C till +100 °C (+120 °C efter förfrågan)
- godkänd enligt ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GOST
- Flexibla fästalternativ för den interna montageskenan
- Skyddsklass IP 66
- En säker, permanent funktion hos tätningen säkerställs genom ett skydd mot komprimering av tätningen
- Jordningsbult svetsad i locket och botten av kapslingen
- Laserskurna svetsfogar för ökad kvalitet
- Redan påsvetsade montagefötter garanterar optimalt kapslingsmontage

Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet med kundens önskemål bestyckade med plintar och förskruvningar.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | SFNS5 VKMU M5 SW15                                                                |
| Art.nr.           | <a href="#">0433500000</a>                                                        |
| Artikelbeteckning | Klippon STB (Small Terminal Box), Montagemutter, Material: Stål förzinkat, Silver |
| GTIN (EAN)        | 4008190494520                                                                     |
| Frp               | 20 Stück                                                                          |

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
SFNS5 VKMU M5 SW15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 7,9 g |
|-----------|-------|

**Allmän information tillbehör**

|          |                |             |         |
|----------|----------------|-------------|---------|
| Material | Stål förzinkat | Montagesätt | skruvad |
|----------|----------------|-------------|---------|

**Allmänna uppgifter**

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | Stål förzinkat |
|----------|----------------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000318    | ETIM 6.0   | EC000129    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 23-11-07-01 |
| eClass 9.1 | 23-11-07-90 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a>        |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                |