

Anslutningselement H50/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H50/36 OLIV
Art.nr.	0444200000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 26 mm, 20 mm, oliv
GTIN (EAN)	4008190110284
Frp	50 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H50/36 OLIV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	36 mm	Byggbredd (tum)	1,417 inch
Nettovikt	2,8 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	26 mm	Kontaktytans diameter (D1)	10,3 mm
Kontaktytans längd (L2)	20 mm	Kragdiameter (D2)	15 mm
L1 i mm	36 mm	Ledardiameter	50 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 1	Metallkapseltjocklek (S1)	0,3 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,5 mm	färgkod	Weidmüller

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP