

**SAK-serien**  
**AP SAK2.5+AST3+4/35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Produktillustration**

Abbildung liknande

**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	AP SAK2.5+AST3+4/35
Art.nr.	<a href="#">0460560000</a>
Artikelbeteckning	SAK-serien, Ändplatta, 1.5 mm, beige, Direktmontage
GTIN (EAN)	4008190048334
Frp	20 Stück

**SAK-serien**  
**AP SAK2.5+AST3+4/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	1,5 mm	Byggbredd (tum)	0,059 inch
Höjd	39 mm	Bygghöjd (tum)	1,535 inch
Djup	31 mm	Byggdjup (tum)	1,22 inch
Nettovikt	2 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

**Materialdata**

Material	PA 66	Färgkod	beige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

**Systemparametrar**

Utförande	Ändplatta
-----------	-----------

**Ytterligare tekniska data**

Monteringsanvisning	Direktmontage	rastbar	Ja
---------------------	---------------	---------	----

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>