

**VPMS (blindpropp i mässing)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Blindproppar är till för att försluta överflödiga
förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Typ	VP 42-MS65
Art.nr.	0501300000
Artikelbeteckning	VPMS (blindpropp i mässing), Låspropp, PG 42, 10 mm, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4008190007676
Frp	25 Stück

**VPMS (blindpropp i mässing)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	16 mm	Bygglängd (tum)	0,63 inch
Höjd	16 mm	Bygghöjd (tum)	0,63 inch
Nettovikt	45,48 g	Diameter	57 mm

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	PG	Gänga (yttre)	PG 42
Gängningslängd	10 mm	Huvuddiameter	57 mm
Material	Mässing, förnicklad	O-Ring	NBR
Skyddsklass	IP68	Tätning	NBR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad**VPMS (blindpropp i mässing)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar