

**Tillbehör  
G 25/0.50A/M WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Abbildung liknande

**Klippon® Connect med klämygelteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typ               | G 25/0.50A/M WS             |
| Art.nr.           | <a href="#">0510300000</a>  |
| Artikelbeteckning | Aktiva komponenter, Säkring |
| GTIN (EAN)        | 4008190018368               |
| Frp               | 10 Stück                    |

**Tillbehör**  
**G 25/0.50A/M WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 5 mm   | Byggbredd (tum) | 0,197 inch |
| Höjd      | 25 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0,984 inch |
| Djup      | 5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,197 inch |
| Nettovikt | 1,18 g |                 |            |

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Märkdata**

|              |       |           |       |
|--------------|-------|-----------|-------|
| Märkspänning | 250 V | Märkström | 0,5 A |
|--------------|-------|-----------|-------|

**Materialdata**

|         |         |
|---------|---------|
| Färgkod | ljusgrå |
|---------|---------|

**Säkringsinsatser**

|                     |              |                 |                      |
|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Egenskaper          | medeltrög    | Färgkod         | ljusgrå              |
| Indikatorns färg    | vit          | Märkbrytförmåga | 1,5 kA               |
| Säkringsinsats      | G-Si. 5 x 25 | Smältintegral   | 1,1 A <sup>2</sup> s |
| Spänningsfall       | 250 mV       | Ström           | 0,5 A                |
| Uteffekt (@ 1,5 In) | 0,2 W        | Utförande       | Säkringstillbehör    |

**Systemparametrar**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Utförande | Säkringstillbehör |
|-----------|-------------------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000035    | ETIM 4.0   | EC000035    |
| ETIM 5.0   | EC000035    | ETIM 6.0   | EC000035    |
| UNSPSC     | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-14-20-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-07 | eClass 7.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-20-90 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">WSCAD</a>                           |