

CableLine
CLI R 02-3 GE/SW J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Weidmüllers produktprogram med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest olika applikationerna. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare och till kablar med stor ytterdiameter. Sortimentet består bland annat av kombinationssystem med enskilda skyltar, transparenta hylsor, krympslangar och märkning, som fästs med buntband.

Allmänna beställningsdata

Typ	CLI R 02-3 GE/SW J
Art.nr.	0560001656
Artikelbeteckning	CableLine, Märknål, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190989910
Frp	10 Stück

CableLine
CLI R 02-3 GE/SW J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	3,4 mm	Byggbredd (tum)	0,134 inch
Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0,118 inch
Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0,157 inch
Nettovikt	1,5 g		

Allmänna data

Antal per dorn	25	Bredd	3,4 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	gul
Halogener	Ja	Material	PVC, mjuk, utan kadmium
Materialfärg enligt motståndskod	4	Märkningsmetod	varmpräglad
Orientering av texten	vågrätt	Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad
Skrivna tecken	Bokstav, stor	Temperaturområde för användning	-30...80 °C
Text	j	Textsfärg	svart
Typ av märkning	Standard	Utförande	MultiPack

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,2 mm ²	Ledarytterdiameter	1,3 - 3 mm
Ledarytterdiameter, max.	3 mm	Ledarytterdiameter, min.	1,3 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Meddelande om produktändring	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Teknikuppgifter	WSCAD