

**CableLine**  
**CLI R 1-3 GE/SW L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Weidmüllers produktprogram med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest olika applikationerna. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare och till kablar med stor ytterdiameter. Sortimentet består bland annat av kombinationssystem med enskilda skyltar, transparenta hylsor, krympslangar och märkning, som fästs med buntband.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Typ               | CLI R 1-3 GE/SW L                               |
| Art.nr.           | <a href="#">0572901660</a>                      |
| Artikelbeteckning | CableLine, Märknål, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gul |
| GTIN (EAN)        | 4008190082628                                   |
| Frp               | 10 Stück                                        |

**CableLine**  
**CLI R 1-3 GE/SW L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 4,2 mm | Byggbredd (tum) | 0,165 inch |
| Höjd      | 3 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,118 inch |
| Djup      | 5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,197 inch |
| Nettovikt | 2,3 g  |                 |            |

**Allmänna data**

|                                  |               |                                 |                         |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| Antal per dorn                   | 25            | Bredd                           | 4,2 mm                  |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0           | Färgkod                         | gul                     |
| Halogener                        | Ja            | Material                        | PVC, mjuk, utan kadmium |
| Materialfärg enligt motståndskod | 4             | Märkningsmetod                  | varmpräglad             |
| Orientering av texten            | vågrätt       | Rekommenderade tillverkare      | Process, Maskinbyggnad  |
| Skrivna tecken                   | Bokstav, stor | Temperaturområde för användning | -30...80 °C             |
| Text                             | L             | Textsfärg                       | svart                   |
| Typ av märkning                  | Standard      | Utförande                       | MultiPack               |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                     |                          |                   |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener                | Ja                  | Ledardiameter, max.      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 1,5 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 2,5 - 5 mm        |
| Ledarytterdiameter, max. | 5 mm                | Ledarytterdiameter, min. | 2,5 mm            |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Meddelande om produktändring | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Teknikuppgifter              | <a href="#">WSCAD</a>                                                |