


**SAK-serien
TW SAKS2 HP/DBR/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	TW SAKS2 HP/DBR/2
Art.nr.	0607000000
Artikelbeteckning	SAK-serien, Skiljevägg, 2 mm, mörkbrun, Insatt mellan plintar
GTIN (EAN)	4008190002732
Frp	20 Stück

SAK-serien
TW SAKS2 HP/DBR/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0,079 inch
Höjd	80 mm	Bygghöjd (tum)	3,15 inch
Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2,756 inch
Nettovikt	14 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	mörkbrun
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Utskjutande mått TS 35	40 mm
------------------------	-------

Systemparametrar

Utförande	Sektionsplatta
-----------	----------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Insatt mellan plintar	rastbar	Nej
---------------------	-----------------------	---------	-----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP