

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW 4 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI O &nbsp;ledarmärkningar monteras på redan anslutna ledningar och lämpar sig därför idealiskt för komplettering av befintliga anläggningar. Utan problem kan tre olika storlekar användas för märkning av ledarareor från 0,4 mm<sup>2</sup> till max. 4,0 mm<sup>2</sup>. Form och design garanterar en lång hållbarhet hos de individuellt kombinerbara märkningarna.

Fördelar:

- Öppna märkhylsor för redan anslutna ledningar
- Hylsversion med vridskydd för säker kombinationsmärkning
- Perfekt för all kompletterande märkning
- Mycket kompakt
- Sparar tid med snabbt snäppmontage

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ               | CLI O 10-3 GE/SW 4 MP                                        |
| Art.nr.           | <a href="#">0648001514</a>                                   |
| Artikelbeteckning | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, gul |
| GTIN (EAN)        | 4008190071745                                                |
| Frp               | 200 Stück                                                    |

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW 4 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 4 mm   | Byggbredd (tum) | 0,157 inch |
| Höjd      | 3 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,118 inch |
| Djup      | 4 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,157 inch |
| Nettovikt | 0,02 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |                         |                                  |          |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| Bredd                           | 4 mm                    | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0      |
| Färgkod                         | gul                     | Halogener                        | Ja       |
| Material                        | PVC, mjuk, utan kadmium | Materialfärg enligt motståndskod | 4        |
| Märkningsmetod                  | varmpräglad             | Orientering av texten            | vågrätt  |
| Rekommenderade tillverkare      | Process, Maskinbyggnad  | Skrivna tecken                   | Tal      |
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C             | Text                             | 4        |
| Textsfärg                       | svart                   | Typ av märkning                  | Standard |
| Utförande                       | MultiPack               |                                  |          |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                     |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Ja                  | Ledardiameter, max.      | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 0,4 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 2 - 3 mm            |
| Ledarytterdiameter, max. | 3 mm                | Ledarytterdiameter, min. | 2 mm                |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Teknikuppgifter | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

### **CableLine** **CLI O 10-3 GE/SW 4 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



Avbildning liknande