

CableLine
CLI O 10-3 GE/SW N MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI O ledarmärkningar monteras på redan anslutna ledningar och lämpar sig därför idealiskt för komplettering av befintliga anläggningar. Utan problem kan tre olika storlekar användas för märkning av ledarareor från 0,4 mm² till max. 4,0 mm². Form och design garanterar en lång hållbarhet hos de individuellt kombinerbara märkningarna.

Fördelar:

- Öppna märkhylsor för redan anslutna ledningar
- Hylsversion med vridskydd för säker kombinationsmärkning
- Perfekt för all kompletterande märkning
- Mycket kompakt
- Sparar tid med snabbt snäppmontage

Allmänna beställningsdata

Typ	CLI O 10-3 GE/SW N MP
Art.nr.	0648001663
Artikelbeteckning	CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190139568
Frp	200 Stück

CableLine
CLI O 10-3 GE/SW N MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	4 mm	Byggbredd (tum)	0,157 inch
Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0,118 inch
Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0,157 inch
Nettovikt	0,035 g		

Allmänna data

Bredd	4 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	gul	Halogener	Ja
Material	PVC, mjuk, utan kadmium	Materialfärg enligt motståndskod	4
Märkningsmetod	varmpräglad	Orientering av texten	vågrätt
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad	Skrivna tecken	Bokstav, stor
Temperaturområde för användning	-30...80 °C	Text	N
Textsfärg	svart	Typ av märkning	Standard
Utförande	MultiPack		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,4 mm ²	Ledarytterdiameter	2 - 3 mm
Ledarytterdiameter, max.	3 mm	Ledarytterdiameter, min.	2 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

CableLine **CLI O 10-3 GE/SW N MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar



Avbildning liknande