# CableLine
# CLI O 30-3 GE/SW 6 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI O ledarmärkningar monteras på redan anslutna ledningar och lämpar sig därför idealiskt för komplettering av befintliga anläggningar. Utan problem kan tre olika storlekar användas för märkning av ledarareor från 0,4 mm² till max. 4,0 mm². Form och design garanterar en lång hållbarhet hos de individuellt kombinerbara märkningarna.

Fördelar:

- Öppna märkhylsor för redan anslutna ledningar
- Hylsversion med vridskydd för säker kombinationsmärkning
- Perfekt för all kompletterande märkning
- Mycket kompakt
- Sparar tid med snabbt snäppmontage

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | CLI O 30-3 GE/SW 6 MP |
| Art.nr. | 0648201520 |
| Artikelbeteckning | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4008190168230 |
| Frp | 200 Stück |

# CableLine
# CLI O 30-3 GE/SW 6 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 6 mm | Byggbredd (tum) | 0,236 inch |
| Höjd | 3 mm | Bygghöjd (tum) | 0,118 inch |
| Djup | 6 mm | Byggdjup (tum) | 0,236 inch |
| Nettovikt | 0,03 g | | |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 6 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Färgkod | gul | Halogener | Ja |
| Material | PVC, mjuk, utan kadmium | Materialfärg enligt motståndskod | 4 |
| Märkningsmetod | varmpräglad | Orientering av texten | vågrätt |
| Rekommenderade tillverkare | Process, Maskinbyggnad | Skrivna tecken | Tal |
| Temperaturområde för användning | -30…80 °C | Text | 6 |
| Textsfärg | svart | Typ av märkning | Standard |
| Utförande | MultiPack | | |

### Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogener | Ja | Ledardiameter, max. | 4 mm² |
| Ledardiameter, min. | 3 mm² | Ledarytterdiameter | 4 - 5 mm |
| Ledarytterdiameter, max. | 5 mm | Ledarytterdiameter, min. | 4 mm |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |

**CableLine**
**CLI O 30-3 GE/SW 6 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar



Avbildning liknande