

**SKMU MS (kontramutter i mässing)  
SKMU M40 MS SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett stort antal olika kabel-/ledningsinföringar i sortimentet; Olika förskruvningar i plast, mässing och rostfritt stål i skyddsklasserna IP 66, 67, 68 eller IP 69 K. Med modulära flerledar-/kabelinföringssystem kan färdigmonterade kablar, som ett fullvärdigt alternativ, snabbt och enkelt föras in i utrustningen. Till sist finns även EX-certifierade kabelförskruvningar och kabel-/ledningsinföringssystem till förfogande.

- Kabelförskruvningar av plast och mässing
- EMV förskruvningar
- För områden med risk för explosion
- VDE, CSA och UL godkännanden

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SKMU M40 MS SC
Art.nr.	<a href="#">0930640005</a>
Artikelbeteckning	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 40, 4.5 mm, Mässing
GTIN (EAN)	4032248976096
Frp	10 Stück

**SKMU MS (kontramutter i mässing)  
SKMU M40 MS SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 22,8 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Allmänna uppgifter**

Tjocklek	4,5 mm	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	4,5 mm	Gängstigning	1,5 mm
Material	Mässing	Nyckelbredd 1	50 mm
Tjocklek	4,5 mm		

**Klassificeringar**

ETIM 4.0	EC000940	ETIM 5.0	EC000940
ETIM 6.0	EC000940	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-24	eClass 9.1	27-14-44-24

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad****SKMU MS (kontramutter i mässing)  
SKMU M40 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**