

**SKMU MS (kontramutter i mässing)  
SKMU M50 MS SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett stort antal olika kabel-/ledningsinföringar i sortimentet; Olika förskruvningar i plast, mässing och rostfritt stål i skyddsklasserna IP 66, 67, 68 eller IP 69 K. Med modulära flerledar-/kabelinföringssystem kan färdigmonterade kablar, som ett fullvärdigt alternativ, snabbt och enkelt föras in i utrustningen. Till sist finns även EX-certifierade kabelförskruvningar och kabel-/ledningsinföringssystem till förfogande.

- Kabelförskruvningar av plast och mässing
- EMV förskruvningar
- För områden med risk för explosion
- VDE, CSA och UL godkännanden

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Typ               | SKMU M50 MS SC  |
| Art.nr.           | <a href="#">0930640006</a>  |
| Artikelbeteckning | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 50, 5 mm, Mässing |
| GTIN (EAN)        | 4032248976102   |
| Frp               | 5 Stück   |

**SKMU MS (kontramutter i mässing)  
SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 67,4 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Allmänna uppgifter**

|                |         |               |        |
|----------------|---------|---------------|--------|
| Tjocklek       | 5 mm    | Gänga (yttre) | M 50   |
| Gängningslängd | 5 mm    | Gängstigning  | 1,5 mm |
| Material       | Mässing | Nyckelbredd 1 | 65 mm  |
| Tjocklek       | 5 mm    |               |        |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000940    | ETIM 5.0   | EC000940    |
| ETIM 6.0   | EC000940    | eClass 6.2 | 27-14-91-09 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-01 | eClass 8.1 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-24 | eClass 9.1 | 27-14-44-24 |

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Teknikuppgifter  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |

**Datablad****SKMU MS (kontramutter i mässing)  
SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**