

**EA (jordningsringar)
EA-RING MS/M25 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Jordningsringar används framförallt om en kabelskärm dras på förskruvningen och denna ska ligga på samma potential som en kapslings övriga kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	EA-RING MS/M25 SC
Art.nr.	0930710003
Artikelbeteckning	EA (jordningsringar), Jordningsring, M 25, Mässing
GTIN (EAN)	4032248976188
Frp	20 Stück

**EA (jordningsringar)
EA-RING MS/M25 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	60,2 mm	Bygglängd (tum)	2,37 inch
Nettovikt	6,95 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Tjocklek	1,5 mm	Avstånd innermått B	36,5 mm
Bredd yttermått C	12,8 mm	Gänga (yttre)	M 25
Innerdiameter D2	6,9 mm	Material	Mässing
Tjocklek	1,5 mm	Ytterdiameter	34,8 mm

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-91-16	eClass 8.1	27-14-91-16
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

Datablad**EA (jordningsringar)
EA-RING MS/M25 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar