


**OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus  
TERMINALBOX  
SMSE FE MCZ 1.5/PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 klämfjäderanslutningar. En transparent, svängbar frontplatta är till för märkningen och för skydd av potentiometer och statusindikering. De 3 övre anslutningarna kan tvärförbindas med överkopplingsbryggor. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SMSE FE MCZ 1.5/PE
Art.nr.	<a href="#">1003280000</a>
Artikelbeteckning	Elektronikkapsling, PE-Kontakt till MCZ, Tillbehör
GTIN (EAN)	4032248699063
Frp	100 Stück

## Datablad

### OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX SMSE FE MCZ 1.5/PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Nettovikt 1,31 g

### Karakteristiska systemvärden

Utförande PE-Kontakt till MCZ Skyddsklass IP20

### Materialdata

Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
relativ fuktighet vid lagring, max	80 %	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	120 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	120 °C		

### Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

### Anmärkningar

Anmärkningar

### Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

### Downloads

Broschyr/Katalog

- [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
- [MB DEVICE MANUF. EN](#)
- [CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
- [FL MACHINE SAFETY EN](#)
- [FL 72H SAMPLE SER EN](#)
- [PO OMNIMATE EN](#)

**Datablad****OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus  
TERMINALBOX  
SMSE FE MCZ 1.5/PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Montageurtag**