

**SlimFix Clip
SFC 1/30 MC NE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SlimFix Clip kombinerar två fördelar: dess unika förslutningsmekanism erbjuder tillförlitligheten i en sluten märkhylsa med den enkla installationen av en öppen märkhylsa. Snäppmekanismen tillåter snabb och bekväm installation av märkningen även efter det att ledaren har installerats. SlimFix Clip är lämpliga för ledare och kablar med en yttre diameter av upp till 5 mm. Den generösa märkningsytan – upp till 30 mm – möjliggör långa teckensträngar. Halogenfritt material med brandklassificering V2

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V2
- Snabbt, verktygslöst montage
- Märkning i beprövat MultiCard-format
- Finns i längderna 12 mm, 21 mm och 30 mm.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SFC 1/30 MC NE GN
Art.nr.	1009110000
Artikelbeteckning	SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, grön
GTIN (EAN)	4032248712021
Frp	150 Stück
anpassad skrivare	1324380000
Alternativ produkt	1805750000

SlimFix Clip SFC 1/30 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	5,8 mm	Byggbredd (tum)	0,228 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1,181 inch
Djup	7 mm	Byggdjup (tum)	0,276 inch
Nettovikt	0,64 g		

Allmänna data

Bredd	5,8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	grön	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Materialfärg enligt motståndskod	8
Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad	Teckenfältets storlek	30 x 4.1 mm
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Typ av märkning	neutral

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	2 - 3.5 mm
Ledarytterdiameter, max.	3,5 mm	Ledarytterdiameter, min.	2 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

SlimFix Clip SFC 1/30 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

