

**Industriellt Ethernet
IE-PS-V01P-RJ45-TH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i plast inkl. RJ45 insats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH
Art.nr.	1012470000
Artikelbeteckning	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 1 plast, Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720125
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-PS-V01P-RJ45-TH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 37,1 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max 70 °C

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Installation temperature

Driftstemperatur, min.

-40 °C

Lagertemperatur

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Allmänna data

Anslutning 1 RJ45

Artikelbeskrivning Variant 1 plast

Kapslingsmaterial PA UL 94 V0

Isoleringsdiameter, max.

1,05 mm

Kontaktyta

Guld över nickel

Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)

AWG 24...AWG 22

Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)

AWG 27...AWG 24

MICE-Klassificering I

I₃

MICE-Klassificering E

E₃

Manteldiameter, max.

10 mm

Skyddsklass

IP67

Anslutning 2 Crimp

Färgkod

svart

Isoleringsdiameter, min.

0,85 mm

Kategori

Cat.6A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)

Anslutningsdiameter, entrådig

0.36...0.51 mm

Anslutningsdiameter, fintrådig

0.46...0.61 mm

MICE-Klassificering M

M₃

MICE-Klassificering C

C₁

Manteldiameter, min.

5 mm

Avskärmning

360° runtom slutten

Stickcykler

750

Normer

Kontaktidon Norm

IEC 61076-3-106 var. 1,
IEC 60603-7-51

Certifikat-Nr. (cULus)

E316369

Klassificeringar

ETIM 3.0

EC001121

ETIM 5.0

EC001121

UNSPSC

30-21-18-10

eClass 6.2

27-25-05-04

eClass 8.1

19-17-01-25

eClass 9.1

27-44-03-90

ETIM 4.0

EC001121

ETIM 6.0

EC001121

eClass 5.1

27-26-07-08

eClass 7.1

27-25-05-04

eClass 9.0

27-44-03-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Industriellt Ethernet IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E316369
Teknikuppgifter	WSCAD

Industriellt Ethernet IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

