

**Tillbehör**  
**SCT-C 7.9/360****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Buntbanden utmärks av största möjliga bunningskraft och en lång livslängd. Stålbuntband ger dessutom en permanent hållbar fästmöjlighet vid extrem materialpåkänning, såsom höga temperaturer och kraftiga kemiska inverknings.

- Buntband i rostfritt stål, helbelagda
- Säker kullåsningsteknik för snabb och enkel installation
- Kan monteras för hand eller med ett verktyg
- Dessa buntband rekommenderas till speciella applikationer som exempelvis användning vid saltdimma, extrema temperaturer eller vid korrosionsfara

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SCT-C 7.9/360
Art.nr.	<a href="#">1015320000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Buntband, x 7.9
GTIN (EAN)	4032248724291
Frp	100 Stück

## Datablad

### Tillbehör SCT-C 7.9/360

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	7,9 mm	Byggbredd (tum)	0,311 inch
Höjd	360 mm	Bygghöjd (tum)	14,173 inch
Djup	0,26 mm	Byggdjup (tum)	0,01 inch
Nettovikt	7,48 g		

### Installationsmaterial

Kabeldiameter max.	100 mm	Material	Rostfritt stål, polyesterbelagt
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Temperaturområde för användning min.	-80 °C

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Downloads

Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
-----------------	------------------------------

**Datablad****Tillbehör**  
**SCT-C 7.9/360****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Ritning**