

DMC
DMC 12/27 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



DMC-märkning kan användas för märkning av brytar- eller underenheter. Den generösa (12 x 27 mm) märkningsytan ger tillräckligt utrymme för information som beskriver apparaten och dess funktion. Endast en skyltstorlek för kabelareor från 0,5 – 10 mm.² möjliggör användning på styrkablar, både mång- och enkelledare.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

Allmänna beställningsdata

Typ	DMC 12/27 MC NE WS
Art.nr.	1016030000
Artikelbeteckning	DMC, Apparatmärkning, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248725380
Frp	50 Stück

DMC
DMC 12/27 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Nettovikt	2,28 g		

Allmänna data

Bredd	27 mm	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	9	Temperaturområde för användning	-40... 100 °C

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

DMC **DMC 12/27 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

