

**Bultplintar
WQL 5 WF10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med bultteknik**

Våra bultplintar är ett etablerat, robust anslutningsalternativ för särskilt tuffa miljöer. De omfattande tillbehören och kvalitativa utförandet säkerställer en hög produktivitet vid planering och installation – och hållbar kvalitet vid drift..

Allmänna beställningsdata

Typ	WQL 5 WF10
Art.nr.	1016870000
Artikelbeteckning	Bultplintar, Överkoppling, Antal poler: 5
GTIN (EAN)	4032248726530
Frp	5 Stück

Bultplintar
WQL 5 WF10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0,984 inch
Höjd	163,2 mm	Bygghöjd (tum)	6,425 inch
Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0,157 inch
Nettovikt	127,8 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Märkdata

Märkström	265 A
-----------	-------

Materialdata

Material	Koppar - zink	Färgkod	grå
----------	---------------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	33,8 mm	Utskjutande mått TS 35	36 mm
------------------	---------	------------------------	-------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---------	---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter Data	STEP