

**SwitchMark  
SM 27/12.5 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic eller MC-Mobilo märkningssystem.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar Ø 22 mm från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Typ               | SM 27/12.5 K MC NE GR                          |
| Art.nr.           | <a href="#">1027830000</a>                     |
| Artikelbeteckning | SwitchMark, Apparatmärkning, 12.5 x 27 mm, grå |
| GTIN (EAN)        | 4032248755530                                  |
| Frp               | 80 Stück                                       |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                     |

**SwitchMark  
SM 27/12.5 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 27 mm   | Byggbredd (tum) | 1,063 inch |
| Höjd      | 12,5 mm | Bygghöjd (tum)  | 0,492 inch |
| Djup      | 1 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,039 inch |
| Nettovikt | 1,338 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                  |                  |                                 |              |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| Bredd                            | 27 mm            | Brännbarhetsklass enligt UL 94  | V-2          |
| Färgkod                          | grå              | Halogener                       | Nej          |
| Limma                            | Dubbelsidig tejp | Material                        | Polyamid 66  |
| Materialfärg enligt motståndskod | 8                | Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
| Utförande                        | självhäftande    |                                 |              |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### SwitchMark SM 27/12.5 K MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

