

**Tillbehör  
HDC FLDG 24B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.

Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.

Omfattande tester har visat att RockStar<sup>®</sup> håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industruktaktdonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC FLDG 24B
Art.nr.	<a href="#">1044550000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Plantätning, Skyddsklass: Utförande kapsling: Bygelutförande: Byggform: Godkännanden:
GTIN (EAN)	4032248776993
Frp	5 Stück

**Tillbehör  
HDC FLDG 24B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	5,2 g
-----------	-------

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	DIBP 84-69-5
------------	--------------

**Utförande**

Byggstorlek	8	Tätning	NBR
-------------	---	---------	-----

**Design**

Produktfamilj	Tillbehör	Produktlansering	Plantätning
---------------	-----------	------------------	-------------

**General data**

Byggstorlek	8
-------------	---

**Material**

Färgkod	grå
---------	-----

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001181	ETIM 4.0	EC001181
ETIM 5.0	EC001181	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-25
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-92		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>