

**LaserMark
ET S7-200-TU-A4-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande



ET S7 DIN-A4 icke-självhäftande etiketter används för att märka S300-, S400- och S7-moduler från Siemens. Skräddarsydda laserutskriften är möjliga genom att använda Weidmüllers M-Print® Pro-programvara.

- Bakgrundfärger gult eller turkos med svart tryck (lådor)
- Etiketterna kan lätt frigöras (ej självhäftande)

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | ET S7-200-TU-A4-1 |
| Art.nr. | 104550000 |
| Artikelbeteckning | LaserMark, Apparatmärkning, 203 x 15.5 mm, Siemens, turkos |
| GTIN (EAN) | 4032248779154 |
| Frp | 10 Stück |
| anpassad skrivare | 2430920000 2448870000 |

**LaserMark
ET S7-200-TU-A4-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd | 15,5 mm | Byggbredd (tum) | 0,61 inch |
| Höjd | 203 mm | Bygghöjd (tum) | 7,992 inch |
| Djup | 0,1 mm | Byggdjup (tum) | 0,004 inch |
| Nettovikt | 27,1 g | | |

Allmänna data

| | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Antal märkningar per förpackningsenhet | 800 | Antal per ark | 80 |
| Applikation/Tillverkare | Siemens | Bredd | 15,5 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB | Färgkod | turkos |
| Godkännande enligt UL 969 | Nej | Halogener | Ja |
| Material | Vinylfilm | Märkningsmetod | Laserutskrift |
| Temperaturområde för användning | -40...80 °C | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|-----------------|--|
| Programvara | M-Print PRO configuration file |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |

Datablad

**LaserMark
ET S7-200-TU-A4-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

