

**W-serien**  
**WQV 4/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Produktillustration****Klippon® Connect med klämygelteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	WQV 4/3
Art.nr.	<a href="#">1054560000</a>
Artikelbeteckning	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 3
GTIN (EAN)	4008190168971
Frp	50 Stück

**W-serien**  
**WQV 4/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	7,6 mm	Byggbredd (tum)	0,299 inch
Höjd	16,7 mm	Bygghöjd (tum)	0,657 inch
Djup	18 mm	Byggdjup (tum)	0,709 inch
Nettovikt	3,54 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

**Märkdata**

Märkström	41 A
-----------	------

**Materialdata**

Material	PA 66	Färgkod	gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

**Mått**

Delning i mm (P)	6,1 mm
------------------	--------

**Systemparametrar**

Utförande	för plintar	Anslutningsvridmoment (överkoppling)	0.5...1 Nm
-----------	-------------	--------------------------------------	------------

**Ytterligare tekniska data**

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---------	---------------------	---------------

**Överkoppling**

Antal överkopplade plintar	3	Märkström 2-polig	41 A
Märkström flerpilig	41 A	Typ	Överkoppling
inchtagningsmomentområde montageskruv	0,5...1,0 Nm		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Datablad****W-serien  
WQV 4/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Downloads**

---

Användardokumentation	<a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

---