

**W-serien
WQV 6/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	WQV 6/3
Art.nr.	1054760000
Artikelbeteckning	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 3
GTIN (EAN)	4008190174163
Frp	50 Stück

W-serien
WQV 6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	7,6 mm	Byggbredd (tum)	0,299 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Djup	18 mm	Byggdjup (tum)	0,709 inch
Nettovikt	4,9 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

Märkdata

Märkström	57 A
-----------	------

Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Delning i mm (P)	8 mm
------------------	------

Systemparametrar

Utförande	för plintar	Anslutningsvridmoment (överkoppling)	0.5...1 Nm
-----------	-------------	--------------------------------------	------------

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---------	---------------------	---------------

Överkoppling

Antal överkopplade plintar	3	Märkström flerpolig	57 A
Typ	Överkoppling	inchtdragningsmomentområde montageskruv	0,5...1,0 Nm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

W-serien
WQV 6/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Downloads**

Användardokumentation	Beipackzettel_WQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	08861_WQV_6-3_DXF.dxf STEP
