W-serien
WSD 2.5/D-/+ WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Klippon® Connect med klämbygelteknik
Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	WSD 2.5/D-/+ WTR2.5
Art.nr.	1058560000
Artikelbeteckning	W-serien, Komponentstickpropp, Märkarea: Stickanslutning, mörkbeige
GTIN (EAN)	4008190087371
Frp	25 Stück

W-serien
WSD 2.5/D-/+ WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	38,4 mm	Bygghöjd (tum)	1,512 inch
Djup	29,58 mm	Byggdjup (tum)	1,165 inch
Nettovikt	3,43 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	övre	Anslutningstyp	Stickanslutning

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	Diodmodul	Ändplatta krävs	Nej
Antal våningar	1	PE-anslutning	Nej

ytterligare tekniska data

Monteringstyp	instucken	explosionstestat utförande	Nej

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000903	ETIM 4.0	EC000903
ETIM 5.0	EC000903	ETIM 6.0	EC002018
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-49	eClass 9.0	27-14-11-49
eClass 9.1	27-14-11-49		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP