

**Industriellt Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. LC-insats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
Art.nr.	1062620000
Artikelbeteckning	Fläns LWL, IP67, Variant 14 centrallåsning, LC Duplex-koppling, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248813339
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	52,51 g
-----------	---------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	LC Duplex	Anslutning 2	LC Duplex
Artikelbeskrivning	Variant 14 centrallåsning, LC Duplex-koppling	Dämpning	≤ 0,5 dB
Fibertyp	Singlemode	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Tätningmaterial	NBR
Återflödesdämpning	≥ 40 dB		

Normer

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-20
-----------------	--

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Teknikuppgifter	WSCAD

Industriellt Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Montageurtag

