

**Bultplintar  
WAH 70 HG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Klippon® Connect med bultteknik**

Våra bultplintar är ett etablerat, robust anslutningsalternativ för särskilt tuffa miljöer. De omfattande tillbehören och kvalitativa utförandet säkerställer en hög produktivitet vid planering och installation – och hållbar kvalitet vid drift..

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Typ               | WAH 70 HG                             |
| Art.nr.           | <a href="#">1064550000</a>            |
| Artikelbeteckning | Bultplintar, Täckhuv, ljusgrön, 31 mm |
| GTIN (EAN)        | 4008190176976                         |
| Frp               | 20 Stück                              |

**Bultplintar  
WAH 70 HG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 31 mm   | Byggbredd (tum) | 1,22 inch  |
| Höjd      | 85 mm   | Bygghöjd (tum)  | 3,346 inch |
| Djup      | 29,9 mm | Byggdjup (tum)  | 1,177 inch |
| Nettovikt | 11,4 g  |                 |            |

**Temperaturer**

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.           | 40 °C         | Lagertemperatur, min.           | 10 °C  |
| Lagertemperatur                 | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C        |                                 |        |

**Materialdata**

|                                |             |         |          |
|--------------------------------|-------------|---------|----------|
| Material                       | Polyamid 66 | Färgkod | ljusgrön |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2         |         |          |

**Mått**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Delning i mm (P) | 32 mm |
|------------------|-------|

**Ytterligare tekniska data**

|                            |        |                     |               |
|----------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | ihakad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej    |                     |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |