

**Industriellt Ethernet
IE-PI-SCRJ-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-SCRJ-POF
Art.nr.	1067410000
Artikelbeteckning	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-PI-SCRJ-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	18,7 g
-----------	--------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	Crimp
Artikelbeskrivning	Kontaktinsats SCRJ, POF	Dämpning	≤ 1,0 dB
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, PA
Skyddsklass	IP67 med kapsling	Stickcykler	1000
Uppbyggnad	Stickkontakter och flänsinsatser lämpliga till kapsling Variant 1, 4 och 14		

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61754-24	Certifikat nr. (UL)	E477798
-----------------	--------------	---------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Datablad**Industriellt Ethernet
IE-PI-SCRJ-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning**