

**SwitchMark
SM 27/27 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic eller MC-Mobilo märkningssystem.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar Ø 22 mm från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SM 27/27 MC NE GR
Art.nr.	1079510000
Artikelbeteckning	SwitchMark, Apparatmärkning, 27 x 27 mm, SwitchMark-fäste, grå
GTIN (EAN)	4032248840663
Frp	60 Stück
anpassad skrivare	1324380000

**SwitchMark
SM 27/27 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1,063 inch
Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Nettovikt	1,8 g		

Allmänna data

Applikation/Tillverkare	SwitchMark-fäste	Bredd	27 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	grå
Halogener	Nej	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	8	Temperaturområde för användning	-40...100 °C

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

SwitchMark SM 27/27 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

