

**Tillbehör  
BFEH 1/WSH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Typ               | BFEH 1/WSH                        |
| Art.nr.           | <a href="#">1082400000</a>        |
| Artikelbeteckning | Tillbehör, Montagehållare, Metall |
| GTIN (EAN)        | 4008190989057                     |
| Frp               | 10 Stück                          |

**Tillbehör  
BFEH 1/WSH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 13,5 mm | Byggbredd (tum) | 0,531 inch |
| Höjd      | 20 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,787 inch |
| Djup      | 31 mm   | Byggdjup (tum)  | 1,22 inch  |
| Nettovikt | 13,3 g  |                 |            |

**Temperaturer**

|                       |               |                       |       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur, max. | 40 °C         | Lagertemperatur, min. | 10 °C |
| Lagertemperatur       | 10 °C...40 °C |                       |       |

**Materialdata**

|          |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| Material | Metall | Färgkod | grå |
|----------|--------|---------|-----|

**Mått**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Delning i mm (P) | 31 mm |
|------------------|-------|

**Systemparametrar**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Utförande | Montageklammer |
|-----------|----------------|

**Ytterligare tekniska data**

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     |                     |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001741    | ETIM 4.0   | EC000071    |
| ETIM 5.0   | EC000071    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 23-11-01-90 | eClass 8.1 | 23-11-01-90 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |