

**ESG**  
**ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Produktillustration****ACT20C: Lösningen för anslutbarhet**

- Gränssnitt med kommunikationsmöjlighet för statusövervakning och diagnostik
- FDT/DTM-programvara via Ethernet för konfigurering av lokal- eller fjärråtkomst
- ACT20C som station med kommunikationsmöjlighet med "Plug & Produce"-funktion

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03
Art.nr.	<a href="#">1082520000</a>
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 15 mm, PA 66, Färgkod: vit
GTIN (EAN)	4032248845323
Frp	200 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">1324380000</a>

**ESG**  
**ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Höjd	6,6 mm	Bygghöjd (tum)	0,26 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	0,455 g		

**Temperaturer**

Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

**Klassificeringar**

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	UNSPSC	55-12-16-00
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Programvara	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad**

**ESG**  
**ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

