

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**ACT20C: Lösningen för anslutbarhet**

- Gränssnitt med kommunikationsmöjlighet för statusövervakning och diagnostik
- FDT/DTM-programvara via Ethernet för konfigurering av lokal- eller fjärråtkomst
- ACT20C som station med kommunikationsmöjlighet med "Plug & Produce"-funktion

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04
Art.nr.	1082540000
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit
GTIN (EAN)	4032248845439
Frp	200 Stück
anpassad skrivare	1324380000

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Höjd	6,6 mm	Bygghöjd (tum)	0,26 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	0,484 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

ESG ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

