

**ClipCard  
CC 30/60 04MM MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



ClipCard 04mm MC – apparatmärkning i MultiCard-format. Dessa speciella varianter kan genom de 4,2 mm stora borrhålen på båda sidorna fästas utan problem med skruvar och nitar.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ               | CC 30/60 04MM MC NE WS                                  |
| Art.nr.           | <a href="#">1083150000</a>                              |
| Artikelbeteckning | ClipCard, Apparatmärkning, 30 x 60 mm, Med borrhål, vit |
| GTIN (EAN)        | 4032248846771                                           |
| Frp               | 30 Stück                                                |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                              |

## ClipCard CC 30/60 04MM MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Tekniska data

#### Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 60 mm   | Byggbredd (tum) | 2,362 inch |
| Höjd      | 30 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1,181 inch |
| Djup      | 1,2 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,047 inch |
| Nettovikt | 4,633 g |                 |            |

#### Allmänna data

|                                  |              |                            |               |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Applikation/Tillverkare          | Med borrhål  | Bredd                      | 60 mm         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-2          | Färgkod                    | vit           |
| Halogener                        | Nej          | Material                   | Polyamid 66   |
| Materialfärg enligt motståndskod | 9            | Rekommenderade tillverkare | Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning  | -40...100 °C |                            |               |

#### Apparatmärkning

|           |        |             |        |
|-----------|--------|-------------|--------|
| Fuktighet | ≤ 60 % | Håldiameter | 4,2 mm |
|-----------|--------|-------------|--------|

#### Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

#### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

#### Downloads

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### ClipCard CC 30/60 04MM MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

