

**ClipCard  
CC 15/45 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



CC 15/45 MC är optimalt utformad för 45 mm breda hjälpkontakter och motorskyddsbrytare, och möjliggör tydlig märkning i stort format i skåpet. Kan monteras med redan applicerade limfolien eller med användning av en CC-rail 1000 skyltskena.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Typ               | CC 15/45 MC NE GE                                 |
| Art.nr.           | <a href="#">1111230000</a>                        |
| Artikelbeteckning | ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 45 mm, Skena, gul |
| GTIN (EAN)        | 4032248888757                                     |
| Frp               | 40 Stück                                          |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                        |

**ClipCard  
CC 15/45 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 45 mm  | Byggbredd (tum) | 1,772 inch |
| Höjd      | 15 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0,591 inch |
| Djup      | 1,2 mm | Byggdjup (tum)  | 0,047 inch |
| Nettovikt | 2,6 g  |                 |            |

**Allmänna data**

|                                  |              |                            |               |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Applikation/Tillverkare          | Skena        | Bredd                      | 45 mm         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-2          | Färgkod                    | gul           |
| Halogener                        | Nej          | Material                   | Polyamid 66   |
| Materialfärg enligt motståndskod | 4            | Rekommenderade tillverkare | Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning  | -40...100 °C |                            |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### ClipCard CC 15/45 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Exempel på användning



Avbildning liknande

